

## 定位珠螺丝 · 无头，有平面的球

22720.0853



### 产品描述

热塑性塑料球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。  
亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。  
最大荷载传递因为可移动的球体。

### 材质

#### 珠子

- 不锈钢，硬化

#### 螺丝

- 不锈钢 1.4305

### 更多信息

#### 注意事项

珠子无防止旋转功能。  
特殊的样式欢迎洽询。

#### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

#### 更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，附细螺纹
- 定位珠螺丝，无头部的，短的
- 定位珠螺丝，无头，平面球端和梅花槽

### 图面




### 订单信息

尺寸				WS	静态荷重能力 <sup>1)</sup> max.	🌡️ max.	📦 [g]	品号
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	球直径	[mm]	[kN]	[°C]		
平面 珠子，平面 表面 (相片2)，不锈钢								
M8	16	4,5	5,5	4	15	250	4,1	22720.0853

<sup>1)</sup> 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

### 应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。