

定位珠螺丝 · 无头，球端和梅花槽

22720.1054



产品描述

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输 (带有内六角)，而是经由表面传输。
由于理想的负载传输，工具的磨损将会减少。工具寿命会增加。

材质

珠子

- 轴承钢，硬化

螺丝

- 钢，热处理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

更多信息

注意事项

珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位珠螺丝，无头，圆球
- 定位珠螺丝，无头，平面球端和梅花槽

图面



订单信息

尺寸		球直径		静态荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	品号
d ₁	l ₁ [mm]						
圆珠子，钢或不锈钢 (相片1)，热处理钢							
M5	12	3	10	4,5	250	1,2	22720.1054

¹⁾ 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。