

## 定位珠螺丝 · 无头，平面球端和梅花槽

22720.1554



## 产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。  
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输(带有内六角)，而是经由表面传输。由于理想的负载传输，工具的磨损将会减少。工具寿命会增加。

## 材质

## 珠子

- 轴承钢，硬化

## 螺丝

- 钢，热处理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

## 更多信息

## 注意事项

珠子无防止旋转功能。  
特殊的样式欢迎洽询。


## 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

## 更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，有平面的球
- 定位珠螺丝，无头，球端和梅花槽

## 图面



## 订单信息

尺寸				🌀	静态荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	品号
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>3</sub>	球直径					
上标准夹持颈 (相片1)，热处理钢								
M5	11,5	2,2	3	10	4,5	250	1,2	22720.1554

<sup>1)</sup> 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

## 遵守

## 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

## 含有 &gt;0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

## 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。