

定位珠螺丝 · 无头，平面球端和梅花槽

22720.1562



产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输(带有内六角)，而是经由表面传输。
由于理想的负载传输，工具的磨损将会减少。工具寿命会增加。

材质

珠子

- 轴承钢，硬化

螺丝

- 钢，热处理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

更多信息

注意事项

珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，有平面的球
- 定位珠螺丝，无头，球端和梅花槽

图面



订单信息

尺寸		球直径	球	静态荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	品号	
d ₁	l ₂							d ₃
上标准夹持颈 (相片1)，热处理钢								
M6	10	3,2	4	15	9	250	1,4	22720.1562

¹⁾ 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。