

## 定位珠螺丝 · 无头，平面球端和梅花槽

22720.2542



## 产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。  
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输 (带有内六角)，而是经由表面传输。  
由于理想的负载传输，工具的磨损将会减少。工具寿命会增加。

## 材质

- 珠子**
- 不锈钢，硬化
- 螺丝**
- 不锈钢 1.4305

## 更多信息

## 注意事项

珠子无防止旋转功能。  
特殊的样式欢迎洽询。


## 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

## 更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，有平面的球
- 定位珠螺丝，无头，球端和梅花槽

## 图面



## 订单信息

尺寸		球直径	静态荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	max. [°C]	[g]	品号		
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>						d <sub>3</sub>	[mm]
上标准夹持颚 (相片1), 不锈钢								
M4	5,6	1,8	2,5	8	3,5	250	0,3	22720.2542

<sup>1)</sup> 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。