

定位珠螺丝 · 无头，平面球端和梅花槽

22720.2554



产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输(带有内六角)，而是经由表面传输。
由于理想的负载传输，工具的磨损将会减少。工具寿命会增加。

材质

珠子
• 不锈钢，硬化

螺丝
• 不锈钢 1.4305

更多信息

注意事项

珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，有平面的球
- 定位珠螺丝，无头，球端和梅花槽

图面



订单信息

尺寸				🌀	静态荷重力 ¹⁾ max. [kN]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	品号
d ₁	l ₂ [mm]	d ₃	球直径					
上标准夹持颈 (相片1)，不锈钢								
M5	11,5	2,2	3	10	4,5	250	1,2	22720.2554

¹⁾ 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。