

## 定位珠螺丝 · 无头，附细螺纹

22720.6052



### 产品描述

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。  
细牙螺纹允许精确调整。  
最大荷载传递因为可移动的球体。

### 材质

- 珠子**
- 不锈钢，硬化
- 螺丝**
- 不锈钢 1.4305

### 更多信息

#### 注意事项

珠子无防止旋转功能。  
特殊的样式欢迎洽询。


#### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -


#### 更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，圆球
- 定位珠螺丝，无头，有平面的球

### 图面



picture 1



picture 2

### 订单信息

尺寸			WS	静态荷重能力 <sup>1)</sup> max.	🌡️ max.	📦 [g]	品号
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	球直径					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
圆珠子，钢或 不锈钢 (相片1) – 相片 1, 不锈钢							
M5 x 0,5	12	3	2,5	4,5	250	1,2	22720.6052

<sup>1)</sup> \*荷重能力报告书不适用于不锈钢

### 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。