

自行调整脚垫 · 有硬金属球，肋纹

22730.0392



产品描述

适合作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件，特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).

材质


- 珠子
• 硬金属，有肋纹，镀镍
- 本体
• 锌压铸，烤漆，黑色

更多信息

注意事项

珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。


图面



订单信息

d ₁	d ₂	尺寸		球直径	WS	静态荷重能力 max.	起始扭力 max.	[g]	品号	
		d ₃	l ₁ ±0,2							l ₂ -0,5
有公牙，平面珠子，肋纹面，不锈钢										
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]		
13	M8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0392

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。