

## 自行调整脚垫 · 有硬金属球，肋纹

22730.0398



### 产品描述

适合作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件，特别适用于铸造件(硬质铸造外壳)。

### 材质


- 珠子**
- 硬金属，有肋纹，镀镍
- 本体**
- 锌压铸，烤漆，黑色

### 更多信息

#### 注意事项

珠子有防止旋转保护  
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。

### 图面



### 订单信息

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	尺寸		球直径	WS	静态荷重能力 max.	起始扭力 max.		品号
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5					
		[mm]			[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
有公牙，平面珠子，肋纹面，不锈钢									
20	M12	13,2	18	12	17	25	82	54	22730.0398

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。