

## 自行调整脚垫 · 与硬金属球，肋和自我复位

22731.0383



### 产品描述

适合作为支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件，特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).  
通过复位到平行位置，自对准垫的接触点提供限定的初始位置，从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

### 材质

#### 弹簧零件

- 热塑性PUR


#### 珠子

- 硬金属，有肋纹，镀镍


#### 本体

- 钢，热处理，磷酸盐处理

### 图面




### 订单信息

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	尺寸 d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5	球直径	WS [mm]	静态荷重能力 max. [kN]	起始扭力 max. [Nm]	 [g]	品号
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0383

有公牙，平面珠子，肋纹面，热处理钢

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。