

自行调整脚垫 · 可调整的

22740.0030



产品描述

适合作止动组件、支撑组件及推力垫，以及装配至固夹组件上。

材质

珠子

- 轴承钢，硬化，明亮的

本体

- 钢，热处理，磷酸盐处理

螺帽

- 钢，染黑 (ISO 4035)

更多信息


注意事项

珠子有防止旋转保护


容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。

特殊的样式欢迎咨询。

图面



订单信息

| d ₁ | l | 尺寸 l ₁ [mm] | d ₂ | e | 球直径 | 静态荷重能力 max. [kN] | 起始扭力 max. [Nm] |  [g] | 品号 |
|----------------|------|------------------------------|----------------|----|-----|------------------------|----------------------|---|------------|
| M20 | 77,3 | 50 | 20 | 33 | 25 | 90 | 407 | 277 | 22740.0030 |

有平面的珠子，平面 - 相片 1, 热处理钢

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。