

## 自行调整脚垫 · 可调整的

22740.0124



### 产品描述

适合作止动组件、支撑组件及推力垫，以及装配至固夹组件上。

### 材质


- 珠子**
  - 塑料，玻璃纤维强化
- 本体**
  - 锌压铸，烤漆，黑色
- 螺帽**
  - 不锈钢

### 更多信息

### 注意事项

珠子有防止旋转保护  
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。  
特殊的样式欢迎洽询。

### 图面



### 订单信息

| d <sub>1</sub>        | l    | 尺寸<br>l <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub> | e  | 球直径 | 静态荷重能力<br>max.<br>[kN] | 起始扭力<br>max.<br>[Nm] |  [g] | 品号         |
|-----------------------|------|------------------------------|----------------|----|-----|------------------------|----------------------|---|------------|
| 有平面的珠子，平面 – 相片 1, 不锈钢 |      |                              |                |    |     |                        |                      |   |            |
| M16                   | 60,7 | 40                           | 10,5           | 27 | 16  | 25                     | 206                  | 131   | 22740.0124 |

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。