

监视器适用于定位感应器 · for positioning sensors, pneumatic

22800.0701



产品描述

监测元件被用于与定位感测器 (EH 22800) 的组装。
和定位感测器在一起，反流压力感测器让轮询正确的工件定位成为可能。

材质

外壳
· 塑胶


更多信息

注意事项

其它资料欢迎洽询。



图面



订单信息

工作压力 [bar]	 [g]	品号
带有 LCD 展示的回流压力感测器，Ø 4 mm 气动软管连接，类比和数位的输出信号		
0 - 10	162	22800.0701

配件				
	L [mm]	D [mm]	重量 [g]	品号
circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用于连接回流压力传感器去控制汇流排系统的环形缆线连接器, 在无线端使用 M12连接 (4-pin)				
	2000	-	84,0	22800.0702
用于尾流压力感测器的安装框架, 用于控制面板的安装 (最大壁厚 5mm)				
	-	-	26,0	22800.0703
插入式电源供应, 输入 100-240 V AC / 输出 24 V DC 500 mA, 带有 M12 柱塞座				
	1500	-	100,0	22800.0704
压力调节器, 最大输入压力 12 bar / 输出压力 2 bar, 两端 1/4" 公螺纹				
	-	-	22,0	22800.0710
用于连接压力调节器和气动软管的连接工件 (推入式接头上有 1/4" 母螺纹, Ø 4 mm 气动软管)				
	-	-	17,0	22800.0711
气动软管				
	5000	4	43,0	22800.0712
用于 Ø 4 mm 气动软管的推入式连接器				
	-	-	4,7	22800.0713
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 T 型连接器				
	-	-	7,6	22800.0714
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 Y 型连接器				

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。