

## 活节螺栓 · DIN 444 , 型式 B

22980.0232



### 产品描述

活节螺栓类似于DIN 444，利用更高质量8.8的钢材设计。不锈钢A2-50的设计的张力至少500N/m<sup>2</sup>。

### 材质

- 热处理钢，quality 8.8，黑色

### 更多信息

#### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

#### 参考

有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 -


#### 更多产品

- 活节螺栓，DIN 444，形式B，quality 8.8

### 图面



### 订单信息

d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub> H9	尺寸 [mm]	d <sub>3</sub>	b	s	 [g]	品号
M8	40	8		18	22	9	22	22980.0232

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。