

## 活节螺栓 · DIN 444 , 型式 B

22980.0440



### 产品描述

活节螺栓类似于DIN 444，利用更高质量8.8的钢材设计。不锈钢A2-50的设计的张力至少500N/m<sup>2</sup>。

### 材质

- 不锈钢 1.4301

### 更多信息

#### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。


#### 参考

有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 -

#### 更多产品

- 活节螺栓，DIN 444，形式B，quality 8.8

### 图面



### 订单信息

| d <sub>1</sub> | l  | d <sub>2</sub><br>H9 | 尺寸<br>[mm] | d <sub>3</sub> | b  | s | 重量<br>[g] | 品号         |
|----------------|----|----------------------|------------|----------------|----|---|-----------|------------|
| 不锈钢            |    |                      |            |                |    |   |           |            |
| M8             | 80 | 8                    |            | 18             | 22 | 9 | 37        | 22980.0440 |

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。