

## 用于T型槽的螺帽 · DIN 508

### 23010.0144



#### 产品描述

These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

#### 材质

- 热处理钢、锻炼的、质量10、染黑

#### 组装


T螺帽的全部负载容量只能被应用在保证螺丝旋入超过T螺帽的螺纹全长。

#### 更多信息


#### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

#### 图面




#### 订单信息

T槽尺寸	d	a	尺寸	e	h	k	用于T型槽 DIN 650	测试力量- DIN 508 F min		品号 <sup>1)</sup>
[mm]			[mm]				[mm]	[kN]	[g]	
14	M10	13,6		22	16	8	14	46	38	23010.0144

<sup>1)</sup> DIN 标准不包含这些尺寸。

#### 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。