

用于 T 型槽的螺帽 · DIN 508

23010.0202



产品描述

These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

材质

- 热处理钢、锻炼的、质量10、染黑

组装

T 螺帽的全部负载容量只能被应用在保证螺丝旋入超过 T 螺帽的螺纹全长。

更多信息


注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

图面




订单信息

T槽尺寸 [mm]	d	a	尺寸 e [mm]	h	k	用于T型槽 DIN 650 [mm]	 [g]	品号 ¹⁾
20	M18	19,6	32	24	12	20	107	23010.0202

¹⁾ DIN 标准不包含这些尺寸。

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。