

## 螺杆适用于T螺帽 · 用于 T 型螺母的 DIN 6379

23040.0102



### 产品描述

螺栓在结合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.)，夹具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整华司 DIN 6340 (EH 23060.) 后，即成为完整的夹合螺栓。

These studs are characterised by the rolled thread.

### 材质

- 热处理钢

### 更多信息

#### 参考


有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据

对于延长  $b_1$  尺寸 T 型螺母的螺栓也可提供。


#### 更多产品

- 用于 T 型槽的螺帽，DIN 508
- 螺杆适用于 T 螺帽，用于长  $b_1$  的 T 型螺母的 DIN 6379
- 螺杆适用于 T 螺帽，带内六角，类似于 DIN 6379，用于 T 型螺母
- 轴/平垫圈，DIN 6340 热处理
- 固定螺帽，DIN 6330 (高  $1.5d$ )

### 图面



### 订单信息

d	l	尺寸 [mm]	$b_1$	$b_2$	 [g]	品号
品质 10.9						
M10	80		13	50	39	23040.0102

### 应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。