


垂直切换夹 · 带水平底座  
23330.0505



产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具松开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。

耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。

快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

材质


- 夹具
  - 不锈钢
- 铆钉
  - 不锈钢
- 把手
  - 塑胶
- 夹持螺丝
  - 钢，回火，镀锌
  - 不锈钢
- 紧固帽盖
  - 橡胶，黑色

更多信息

参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。

图面



订单信息


| 公称<br>尺寸 | 夹持螺丝    | 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                       |                        |                |                |                |                |                |                |                | 夹持力            |                | $\alpha^1)$    |  |  | 品号 |     |            |
|----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|
|          |         | d <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub><br>min | h <sub>4</sub><br>max. | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | l <sub>8</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | min                                                                                 | max.                                                                                |    |     |            |
|          |         | [mm]           |                |                |                |                |                |                |                       |                        |                |                |                |                |                |                |                | [kN]           |                |                | [°C]                                                                                |                                                                                     |    | [g] |            |
|          |         | 不锈钢            |                |                |                |                |                |                |                       |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                     |                                                                                     |    |     |            |
| 5        | M8 x 65 | 8,6            | 64             | 10             | 43,5 – 46,5    | 221            | 42,5           | 20             | -6                    | 22,5                   | 141            | 130            | 101            | 16             | 54             | 53             | 13             | 32             | 1,7            | 3              | 105°                                                                                | -10                                                                                 | 80 | 697 | 23330.0505 |

1) 通过按压止动销可将手柄的开启角度改为60°。

配件

|                                                                                    | 尺寸<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | <br>[g] | 品号         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Clamping screw (spare part of toggle clamp), 不锈钢                                   |                              |                                                                                            |            |
|  | M 8 x 65                     | 57,0                                                                                       | 23330.9505 |

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。