

## 偏心快速夹具 · 有螺丝

23390.0123



### 产品描述

用在快速和解开夹具和松开工件。  
当使用可调式设计(相片2)，移动杆的位置可被移动。

### 材质

#### 轴承垫片

- 热塑性POM，强化玻璃纤维

#### 把手

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

#### 内部零件

- 钢，镀锌

#### 螺丝

- 钢，镀锌

#### 调整螺帽

- 钢，镀锌

### 图面



### 订单信息

尺寸								行程 s 在把手 90° 的位置 [mm]	温度 max. [°C]	重量 [g]	品号
l	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> max. 在夹持位置内	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub> max.	调整范围 h <sub>3</sub> min	b				
公螺牙, 可调整式 – 相片 2, 钢											
82	M8	40	20	25	19,5	2,5	20	1	80	149	23390.0123

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。