

偏心快速夹具 · 有母牙

23390.0201



产品描述

用在快速和解开夹具和松开工件。
当使用可调式设计(相片2)，移动杆的位置可被移动。

材质

轴承垫片

- 热塑性PA，强化玻璃纤维

把手

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

螺纹零件

- 不锈钢 1.4305


内部零件

- 不锈钢 1.4305

调整螺帽

- 不锈钢 1.4305


图面



订单信息

尺寸									行程 s 在把手 90° 的位置	🌡️ max.	🏋️ [g]	品号
l	d ₁	d ₃	d ₅	h ₂ max.	b	t ₁	t ₂ min 在夹持位置内		[mm]	[°C]		
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
有母牙 – 相片 1, 不锈钢												
63	M6	16	18,5	16,4	16	13	3		0,75	80	58	23390.0201

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。