

## 偏心快速夹具 · 有螺丝

23390.0333



### 产品描述

用在快速和解开夹具和松开工件。  
当使用可调式设计(相片2)，移动杆的位置可被移动。

### 材质

#### 轴承垫片

- 热塑性POM，强化玻璃纤维

#### 把手

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

#### 内部零件

- 不锈钢 1.4305

#### 螺丝

- 不锈钢 1.4305

#### 调整螺帽

- 不锈钢 1.4305

### 图面



### 订单信息

尺寸								行程 s 在把手90°的位置	🌡️ max.	🏋️ [g]	品号
l	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> max. 在夹持位置内	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub> max.	调整范围 h <sub>3</sub> min	b	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]								[mm]	[°C]	[g]	
公螺牙, 可调整式 – 相片 2, 不锈钢											
63	M5	30	16	19	16,4	1,5	16	0,75	80	71	23390.0333

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。