

调整式把手 · 有不锈钢内装件

24390.0034



产品描述

调整式把手具有不锈钢入子，适合多种应用，例如：医疗环境，化学工厂等。

材质

把手

- 锌合金压铸、塑料涂层、黑色，近似RAL 9005亚光结构

螺纹零件

- 不锈钢 1.4305

内部零件

- 不锈钢 1.4305

操作

藉由举起控制杆，锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时，细齿将自动重新啮合。

更多信息


注意事项

牙部可以交换。

图面



订单信息

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	尺寸 h ₂ [mm]	h ₃	h ₄	l ₂	t ≥	 [g]	品号
13	M3	10	24,5	4	3,5	30,5	30	7	26	24390.0034

黑色

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。