

## 调整式把手 · 有轴向轴承

24420.0366



### 产品描述

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

#### 轴向轴承的优点:

- 降低表面的摩擦力,具有双倍夹持力量.
- 固定表面位置保护工件.
- 较高的预压力,例:牙部,可以减少设定.

#### 材质

##### 把手

- 锌合金压铸、塑料涂层、黑色, 近似 RAL 9005 亚光结构

##### 内部零件

- 钢、氮化、黑化


##### 螺丝

- 钢、氮化、黑化

#### 操作

藉由举起控制杆, 锯齿脱离。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时, 细齿将自动重新啮合。


### 图面




### 订单信息

尺寸									品号
$d_1$	$d_2$	$l_1$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$l_2$	[g]	
[mm]									
黑色									
30	M12	65	35	56,5	82	5	108	429	24420.0366

应用范例



Increase of clamping force with axial bearing  
(while manual force is unchanged)



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。