

Tommy 螺帽 · DIN 6307 有移动梢
24510.0708




产品描述

此版本的销是可移动的，且被弹簧固定。

材质

- 切削钢， 染黑

图面




订单信息

尺寸							品号 ¹⁾
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		
[mm]							
M8	16	6	16	50	60	71	24510.0708

¹⁾ DIN 标准不包含这些尺寸。

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。