

手轮 · DIN 950 铸铁
24580.0415



产品描述

车削、边缘抛光处理。

材质

手轮
• 灰铸铁

机械把手 DIN 39 EH 24450.
• 钢，车削，镀锌，钝化

组装


轴端华司 EH 22270。用于轴向紧固。

更多信息

更多产品

- 轴端华司
- 旋转机械把手，DIN 98

图面




The orientation of the hub keyway may be different than shown in the drawing.

订单信息

尺寸								轮辐数	一致。机械把手		品号
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	z	DIN 39 / DIN 98		
[mm]									[mm]	[g]	
无键槽，带有机机械手柄的 EH 2445，被组装成为 B-F/G (以前的 F 4) – 相片 2											
140	14	30	M8	20	39	19	64	3	20	1025	24580.0415

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。