

## 挖地螺丝和掌形把手 · DIN 6335 塑料

24730.1053



### 产品描述

#### 材质

##### 把手

- DIN 7708 - 热固性塑胶 (PF 31), 黑色 (接近色号 RAL 9005)

##### 螺丝


- 不锈钢 A2

### 更多信息

#### 注意事项

特殊制作, 例如: 不同的长度或螺杆, 材料是黄铜, 不锈钢, 欢迎洽询。

### 图面



### 订单信息

尺寸		l	max. [°C]	[g]	品号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]				
底部 / 侧边联结, 不锈钢					
25	M5	15	110	7	24730.1053

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质, 例如钽、锡、金或钨。