

高压花的螺母 (有轴环) · DIN 466

24780.0120



产品描述

材质


- 钢, 涂黑, 质量 5

更多信息


注意事项

根据 DIN 规范, 压花的间距和深度也不同。

图面




订单信息

d ₁	d ₂	尺寸 d ₃ [mm]	h	k	 [g]	品号 ¹⁾
M12	40	22	25	10	119	24780.0120

¹⁾ DIN 标准不包含这些尺寸。

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。