

## 橡胶金属缓冲器 · 圆柱形止位块

25150.0110



### 产品描述

用在马达橡皮轴承, 压缩机, 泵浦等。  
硬度为55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

### 材质

#### 轴承垫片

- 钢, 镀锌, 铬化蓝

#### 螺纹衬套

- 钢, 镀锌, 铬化蓝


#### 本体

- 天然生橡胶, 黑色

#### 螺丝

- 钢, 镀锌, 铬化蓝


### 图面




### 订单信息

尺寸						弹簧比率 R	荷重能力 max.	弹簧-范围	温度		重量	品号	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s	t	~	max.	~	min	max.	[g]		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]				
±1,5	±1,5												
适用于下列尺寸的组立工具 - 相片 2													
15	20	M4	10	1,4	4	30	150	5	-30	80	7,6	25150.0110	

### 应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。