

橡胶终端止动缓冲器 · 圆柱形止位块

25150.0309



产品描述

被用作一个弹性止端，轴承脚等。
硬度为55 - 5°A。硬度（40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A）的要求。

材质

轴承垫片

- 钢，镀锌，铬化蓝

螺纹衬套

- 钢，镀锌，铬化蓝

本体


- 天然生橡胶，黑色

更多信息

更多产品

- 支撑脚，冲击缓冲


图面



订单信息

尺寸					弹簧比率 R ~ [N/mm]	荷重能力 max. [N]	弹簧范围 ~ [mm]	温度		重量 [g]	品号
d ₁	l ₁	d ₂	s	t				min	max.		
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
有母牙 - 相片 1, 钢											
15	15	M4	1,4	4	64	241	3,75	-30	80	4,6	25150.0309

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。