

橡胶终端止动缓冲器 · 圆柱形止位块

25150.0333



产品描述

被用作一个弹性止端，轴承脚等。
硬度为55 - 5°A。硬度（40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A）的要求。

材质

轴承垫片

- 钢，镀锌，铬化蓝

螺纹衬套

- 钢，镀锌，铬化蓝

本体


- 天然生橡胶，黑色

更多信息

更多产品

- 支撑脚，冲击缓冲


图面



订单信息

| 尺寸 | | | | | 弹簧比率 R | 荷重能力 max. | 弹簧范围 | 温度 | | 重量 | 品号 |
|----------------|----------------|----------------|---|-----|--------|-----------|------|------|------|-----|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | s | t | ~ | max. | ~ | min | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | | | |
| 有母牙 - 相片 1, 钢 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | M8 | 2 | 6,5 | 117 | 876 | 7,5 | -30 | 80 | 30 | 25150.0333 |

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。