

## 橡胶终端止动缓冲器 · 圆柱形止位块

25150.1406



### 产品描述

被用作一个弹性止端，轴承脚等。  
硬度为55 - 5°A。硬度（40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A）的要求。

### 材质

#### 轴承垫片

- 不锈钢 1.4301

#### 本体

- 天然生橡胶，黑色

#### 螺丝


- 不锈钢 1.4301

### 更多信息

#### 更多产品

- 支撑脚，冲击缓冲


### 图面



### 订单信息

尺寸		弹簧比率 R ~ [N/mm]	荷重能力 max. [N]	弹簧范围 ~ [mm]	温度		重量 [g]	品号			
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>				d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>2</sub>			s	min [°C]	max.
有螺丝 – 相片 2, 不锈钢											
10	10	M4	10	1,2	24	59	2,5	-30	80	1,9	25150.1406

### 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。