

矽氧树脂终点停止缓冲 · 截顶圆锥样式
25151.0152



产品描述

因为高纯度原料的关系，这个版本适用于所有有卫生需求的应用 (例如食品工业)。被用作一个弹性止端，轴承脚等。
终端止动缓冲器是由硅氧橡胶製成，较一般的橡胶材质有更大的温度使用范围。硬度为55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

材质


- 轴承垫片
- 不锈钢 1.4301
- 本体
- 矽氧橡胶
- 螺丝
- 不锈钢 1.4301

更多信息

更多产品

- 橡胶终端止动缓冲器，截顶圆锥样式

图面



订单信息

尺寸						弹簧比率 R	荷重能力	弹簧范围				品号
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s	~	max.	~	min	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
有螺丝 – 相片 2												
50	M10	40	32	43	2	148	1580	10,7	-30	200	108	25151.0152

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。