

定位柱 · 有螺栓和槽 - 英寸

2B020.0133



产品描述

适用于定位, 索引, 锁附, 闭锁, 以及其他类似的压力应用。
适用于定位、供压或顶举。

材质

螺絲形支撐座

- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582), 氮化

本体


- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582)

弹簧

- 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试, 以得知其弹簧的范围和作用。

- 本产品以INCH尺寸製造。

参考


换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。

螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

更多产品

- 定位柱, 有螺栓和沟

图面



订单信息

| d ₁ | 尺寸 | | d ₂ | l | 行程 s | 弹簧荷重 ¹⁾ | | 温度 | | 品号 | |
|----------------|-------|--------|----------------|------|---------|--------------------|----------------|------|------|-------|------------|
| | 螺牙 | | | | | F ₁ | F ₂ | min | max. | | |
| [英寸] | | | [英寸] | [英寸] | [英寸] | [lb] | [lb] | [°F] | [oz] | | |
| #6-32 | 0,138 | 2A-UNC | 0,046 | 3/8 | 0,063 | 0,5 | 1,5 | -22 | 482 | 0,013 | 2B020.0133 |

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。