

定位柱 · 有螺栓和槽 - 英寸

2B020.0172



产品描述

适用于定位，索引，锁附，闭锁，以及其他类似的压力应用。
适用于定位、供压或顶举。

材质

螺絲形支撐座

- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582), 氮化

本体


- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582)

弹簧

- 不锈钢

特性

重弹簧荷重: 以两条线标示



Standard spring load

Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

- 本产品以INCH尺寸製造。

参考


换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。

螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

更多产品

- 定位柱，有螺栓和沟

图面



订单信息

d ₁	尺寸		螺牙	d ₂	l	行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		温度		品号	
	[英寸]						F ₁	F ₂	min	max.		[oz]
1/4-20	1/4	0,25	2A-UNC	0,119	17/32	0,078	3	9,7	-22	482	0,071	2B020.0172

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。