

定位柱 · 有螺栓和槽 - 英寸

2B020.0348



产品描述

适用于定位, 索引, 锁附, 闭锁, 以及其他类似的压力应用。
适用于定位、供压或顶举。

材质

螺絲形支撐座

- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582), 氮化

本体


- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582)

弹簧

- 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试, 以得知其弹簧的范围和作用。

- 本产品以INCH尺寸製造。

参考


换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。

螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

更多产品

- 定位柱, 有螺栓和沟

图面



订单信息

尺寸		行程		弹簧荷重 ¹⁾		温度		品号
d ₁	螺牙	d ₂	s	F ₁	F ₂	min	max.	
[英寸]		[英寸]	[英寸]	[lb]	[lb]	[°F]	[oz]	
3/8-16	2A-UNC	0,186	0,11	1,5	4,5	-22	194	0,19
3/8		5/8						2B020.0348

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。