

## 定位柱 · 有螺栓和内六角- 英寸

2B030.0083



### 产品描述

适用于定位, 索引, 锁附, 闭锁, 以及其他类似的压力应用。  
适用于定位、供压或顶举。

### 材质

#### 螺絲形支撐座

- 切削钢, 硬化, 染黑

#### 本体


- 切削钢, 染黑

#### 弹簧

- 不锈钢

### 特性

重弹簧荷重: 以两条线标示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多信息

#### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
定位柱经过特别测试, 以得知其弹簧的范围和作用。  
• 本产品以INCH尺寸製造。

#### 参考


换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。

螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

#### 更多产品

- 定位柱, 有螺栓和内六角

### 图面



### 订单信息

d <sub>1</sub>	尺寸		螺牙	d <sub>2</sub>	l	WS	行程 s	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度		oz	品号
	[英寸]	[英寸]						F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.		
3/4-10	3/4	0,75	2A-UNC	0,374	1 3/4	3/8	0,313	6,7	33	-22	482	2,174	2B030.0083

<sup>1)</sup> 统计平均值

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。