

定位柱 · 有螺栓和内六角- 英寸

2B030.0242



产品描述

适用于定位, 索引, 锁附, 闭锁, 以及其他类似的压力应用。
适用于定位、供压或顶举。

材质

螺絲形支撐座

- 切削钢, 硬化, 染黑

本体


- 切削钢, 染黑

弹簧

- 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试, 以得知其弹簧的范围和作用。

- 本产品以INCH尺寸製造。

参考


换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。

螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

更多产品

- 定位柱, 有螺栓和内六角

图面



订单信息

尺寸	d ₁	螺牙	d ₂	l	WS	行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		温度		oz	品号	
							F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.			
[英寸]	[英寸]	[英寸]	[英寸]	[英寸]	[英寸]	[英寸]	[lb]	[lb]	[°F]	[°F]	[oz]		
切削钢, 标准弹簧荷重, 有螺牙锁固													
1/4-20	1/4	0,25	2A-UNC	0,119	1	1/8	0,188	1	4	-22	194	0,12	2B030.0242

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。