

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3001.082



产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上——比如在铺路工作时。

SIMPLEX 3001系列的每一侧都配有蓝色TPE-soft插件（3201系列）。

该刀片是SIMPLEX系列中最柔软的刀片，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望有的黑色痕迹。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人體工學的高品質減震木質把手，把手長度比一般的更短，在握把部位還塗有雙層漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源

产品特点:

- SIMPLEX D80mm 软面槌球，兩側均帶有TPE軟質插入物（藍色，柔軟，無磨損，強烈的衝擊緩衝）。

- 更短的把手，並且不脫落。

- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。

- 高品質，減震，符合人體工程學の木柄；握柄區域帶有雙層燕麥漆（耐髒）。

- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

应用区域

对于非常精密的材料，园艺与景观美化，地板贴砖，天然石材设置，家具组装，石墙建造，窗户与门的结构，接合作业

材质

把手

- 木材

入子

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	Handle version	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
	[mm]			[g]				
80	175	325	extra short	2675	4030618312840	AAA905c002	21-04-09-16	3001.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。