

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3002.062



产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上——比如在铺路工作时。

SIMPLEX 3002系列的每一侧都配有复合橡胶嵌件。

他的中硬橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人体工学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源

产品特点：

- SIMPLEX D80mm 软面槌在两侧均带有复合橡胶内衬（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）。

- 更短的把手，并且不脱落。

- 铸铁外壳，带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性能。

- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域带有双层清漆（耐脏）。

- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。

应用区域

园艺与景观美化，路面铺砌，铺路的路边石镶嵌，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构，木工作业，维护和维修工作

材质

把手

- 木材

入子

- 合成橡胶，黑色

- 中硬

- 冲击缓冲

- 无臭

- 低磨损

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高 [mm]	Handle version	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
	—	—							
60	145	280	280 x 145 x 60	extra short	1496	4030618314318	AAA905c002	21-04-09-16	3002.062

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。