

## SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3002.062



### 产品描述

這款SIMPLEX軟面錘的手柄比一般錘子的更短。完整的設計，可以防止手柄掉落到地上—比如在鋪路工作時。

SIMPLEX 3002系列的每一側都配有复合橡胶嵌件。

他的中硬橡胶嵌件(3202系列)绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。

外壳由铸造铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人体工程学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源  
產品特點:

- SIMPLEX 軟面槌在兩側均帶有複合橡膠內襯(黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損)。
- 更短的手柄，並且不脫落。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域帶有雙層清漆(耐髒)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

### 应用区域

园艺与景观美化，路面铺砌，铺路的路边石镶嵌，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构，木工作业，维护和维修工作

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

#### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø	尺寸 [mm]	Handle version	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	145	280	280 x 145 x 60	extra short	1496	4030618314318 AAA905c002 21-04-09-16 3002.062

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。