

SIMPLEX 软面锤 · Nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3008.040



产品描述

SIMPLEX 3008系列的两侧均配有尼龙插件。
白色插件件（3208系列）具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3008.081）使用。。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有尼龙榔套（白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂，耐油和油脂）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘。

应用区域

工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 模具结构, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 钣金成形, 维修与保养工作

材质

把手

- 木材

入子

- 尼龙, 白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

| Ø | 尺寸 长 x 宽 x 高 [mm] | 尺寸 [mm] | 尺寸 [mm] | 重量 [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品号 |
|----|-------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | 3008.040 |
| 40 | 325 x 115 x 40 | 115 | 325 | 650 | 4030618300236 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3008.040 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。