

## SIMPLEX 软面锤 · Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3009.030



## 产品描述

SIMPLEX 3009系列的两侧均配有软金属插件。

银质插件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热且可替代传统的铅锤。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3009.081）使用。

产品特点:

- SIMPLEX软面锤，两侧均带有柔软的金属嵌件（银色，硬质，耐热）
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 尺寸从D30mm到D80mm不等，可作为大锤。

## 应用区域

高度冲击, 整平作业, 模具结构, 工厂建设, 组装, 维修和保养作业

## 材质

把手

- 木材

入子

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

- 铸铁

## 订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	400	4030618300274	AAA905c002	21-04-09-16	3009.030

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。