

# SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3012.040



## 产品描述

SIMPLEX 3012系列可与流行的TPE软/复合橡胶嵌件组合一起使用。蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望出现的黑色痕迹。中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品，D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子（3012.2）。D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3012.082）。

### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）的插入组合。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 尺寸范围从D30mm到D80mm的大铁槌，尺寸在D60mm - D80mm，带有橡胶衬套和“立式”。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3012.082）。

## 应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 地板贴砖

## 材质

### 把手

- 木材

### 入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

### 入子 2

- 合成橡胶, 黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

### 外壳

- 铸铁

## 更多信息

### 更多产品

- SIMPLEX 软面槌, Rubber composition, with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and high-quality wooden handle

## 订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]					
40	115	325	325 x 115 x 40	640	4030618300571	AAA905c002	21-04-09-16	3012.040

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。