

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3012.050



产品描述

SIMPLEX 3012系列可与流行的TPE软/复合橡胶嵌件组合一起使用。
蓝色TPE-soft插件 (3201系列) 是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望黑色痕迹。
中硬橡胶插入件 (3202系列) 具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品，D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子 (3012.2)。D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3012.082)。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌，具有TPE-soft (蓝色，柔软，无磨损) / 复合橡胶 (黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损) 的插入组合。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 尺寸范围从D30mm到D80mm的大铁槌，尺寸在D60mm - D80mm，带有橡胶衬套和“立式”。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3012.082)。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 地板贴砖

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

更多信息

更多产品

- SIMPLEX 软面锤，Rubber composition, with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and high-quality wooden handle

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	135	370	370 x 135 x 50	1095	4030618300588	AAA905c002	21-04-09-16	3012.050

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。