

## SIMPLEX 的长柄大槌 · TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle

### 3012.081



#### 产品描述

SIMPLEX 3012 系列拥有流行的 TPE-soft /复合橡胶的入子组合。蓝色 TPE-soft 入子 ( 3201 系列 ) 是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子，具有高减震性，因此适用于敏感的工作。与传统橡胶锤相比，它不会留下任何令人不快的黑色磨损痕迹。中等硬度的橡胶入子 ( 3202 系列 ) 具有非常耐磨损、减震和无异味的特点，并且其使用寿命比传统橡胶锤要长很多倍。铸铁外壳有一个集成的手柄保护套，确保高抗断裂强度。极为牢固的长纤维胡桃木把手有漆面涂层，形状符合人体工程学。基于巧妙的 SIMPLEX 原则，所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金，而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号，总重量为 3205g，总长度为 80cm，还提供带撑脚的橡胶入子大锤 (3012.281)。

#### 产品特点:

- TPE-soft ( 蓝色，柔软，无磨损 ) / 复合橡胶 ( 黑色，中等硬度，减震，无异味，耐磨损 ) 入子组合的 SIMPLEX – 软面锤。
- 外壳由可锻铸铁制成，带有集成的手柄保护套，具有高抗断裂强度。
- 形状符合人体工程学的高质量减震木质把手；手柄部位涂有双层漆 ( 不易污染 )。
- 所有部件都可更换/改装，因此非常经济并且节省资源。
- 提供 D80mm ( 总重量 3205g )，也有带撑脚的橡胶入子大锤 (3012.281)。

#### 应用区域

园艺与景观美化，铺路的路边石镶嵌，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构

#### 材质

##### 把手

- 胡桃木

##### 入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

##### 入子 2

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭

##### 外壳

- 铸铁

#### 订单信息

尺寸	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
Ø 80   175   800   长 x 宽 x 高 [mm]	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20 3012.081

#### 遵守

##### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

##### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

##### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。