

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3012.280



产品描述

SIMPLEX 3012系列可与畅销的TPE软/复合橡胶嵌件组合一起使用。

蓝色TPE-soft插件 (3201系列) 是SIMPLEX系列中最柔软的插件, 可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同, 它不会留下任何不希望黑色痕迹。

具有“竖立” (3202.260) 形状的橡胶嵌件具有独特的造型, 使锤子可以牢固地站立在其头部上, 并减少了弯腰的需要, 从而可以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性, 冲击缓冲性和无臭味, 比传统的橡胶槌具有更长的使用寿命。

外壳由铸铁制成, 带有集成的手柄保护套, 可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型, 在握把区域具有双层清漆, 因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理, 所有组件都是可更换的, 可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3012.282)。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有TPE-soft (蓝色, 柔软, 无磨损) / 橡胶插入物与“立式” (3202.2) 的插入物组合, 可实现背向友好的工作, 并减少了弯曲。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质, 减震, 符合人体工程学的木柄; 握把区域涂有双层清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更换/翻新, 从而大大节省了成本和资源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3012.282)。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 地板贴砖

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子, 该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 合成橡胶, 黑色, 带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

更多信息

更多产品

- SIMPLEX 软面锤, TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle

订单信息

Ø		尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	490	490 x 175 x 80	2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16	3012.280

应用范例



遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。