

SIMPLEX 的长柄大锤 · TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle

3013.081



产品描述

SIMPLEX 3013 系列拥有 TPE-soft / TPE-mid 入子组合。这两种入子都是热塑性弹性体，不会留下任何颜色的磨损；与传统橡胶锤相比，也不会留下任何令人不快的黑色磨损。蓝色 TPE-soft 入子（3201 系列）是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子，具有高减震性，因此适用于敏感工作。中等硬度的灰色 TPE-mid 入子（3203 系列）可以实现更高的冲击力，效果与复合橡胶入子（3202 系列）相当。铸铁外壳有一个集成的把手保护套，确保高抗断裂强度。形状符合人体工程学的高质量减震木质把手，在握把部位涂有双层漆，因此不易污染。基于巧妙的 SIMPLEX 原则，所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金，而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号，总重量为 3125g，总长度为 80cm。

产品特点:

- TPE-soft (蓝色, 柔软, 无磨损) / TPE-Mid (灰色, 中等硬度, 无磨损) 入子组合的 SIMPLEX - 软面锤。
- 外壳由可锻铸铁制成, 带有集成的把手保护套, 具有高抗断裂强度。
- 形状符合人体工程学的高质量减震木质把手; 手柄部位涂有双层漆 (不易污染)。
- 所有部件都可更换/改装, 因此非常经济并且节省资源。
- 提供 D80mm 型号 (总重量 3125g)。

应用区域

园艺与景观美化, 天然石材设置, 石墙建造, 家具组装, 接合作业

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- TPE 中, 灰色
- 不毁损的
- 中硬

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	800	800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。