

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle 3017.080



产品描述

SIMPLEX 3017系列可与TPE-soft / superplastic的嵌件组合一起使用。蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望出现的黑色痕迹。超塑性插件（3207系列）比橡胶插件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。D80mm版本还可以提供额外的短把手（3017.082）。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）的插件组合。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。
- D80mm版本还可以提供额外的短把手（3017.082）。

应用区域

地板贴砖 在天然石头上工作, 接合作业, 门结构, 家具组装, 在敏感环境中驾驶配件

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 超级塑胶, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	490	490 x 175 x 80	2730	4030618312314	AAA905c002	21-04-09-16	3017.080

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。