

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3018.060



产品描述

SIMPLEX 3018系列可与TPE-soft /尼龙的插入件组合一起使用。蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望的黑色痕迹。

尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/尼龙（白色，硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会破裂），抗油和油脂的插入物组合
- 铸铁外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

接合作业，展台搭建，家俱组装，原型设计，锋利边缘的工件组装，板金成形

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不损坏的
- 软的

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸	GTIN	proficlass 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	长 x 宽 x 高 [mm] 405 x 150 x 60	1520	4030618302292	AAA905c002	21-04-09-16 3018.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

“本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。